



## Glasperlen Strahlmittel 400-600 $\mu\text{m}$ 20 x 25 kg Sack Halbpalette



**669,90 € \***

\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. inkl.  
Versandkosten

Marke: Keine Angabe  
Bestell-Nr.: 10007237

Glasperlen Strahlmittel 400-600  $\mu\text{m}$  (0,4-0,6 mm) für Injektor-, Druckstrahl- & Nassstrahlanlagen.  
Kostenlose Lieferung ☐ 25 kg Sack ☐ Eisenfrei ☐

### Glasperlen zur chemisch neutralen Oberflächenbehandlung

Glasperlen sind ein effizientes und **umweltschonendes Strahlmittel**, da sie aus aufbereitetem Glas produziert werden. Die runde und feste Form der Strahlglasperlen verursacht beim Sandstrahlen keine Ablagerungen auf der Oberfläche. Das Werkstück wird daher nicht chemisch verändert. Besonders beliebt sind Glasperlen **zum Sandstrahlen von Aluminium und Edelstahl**, da sie nur einen sehr geringen Eisenanteil aufweisen.

Das Strahlgut ist auch in größeren Mengen auf Halbpalette oder Palette erhältlich und wird deutschlandweit versendet.

### Wofür benutzt man Glasperlen Strahlmittel?

Glasperlen zum Sandstrahlen werden von privaten als auch von gewerblichen Nutzern gerne zum Reinigungsstrahlen, Entgraten, Polieren und zur Oberflächenverdichtung genutzt. Für welche Materialien sich Glasperlen Strahlmittel eignet, liest du in unserer [kostenlosen Broschüre](#).

Das Strahlmittel kann in Druck- und Injektorstrahlkabinen sowie in Druckluft- und Injektoranlagen eingesetzt werden.

### Chemische Analyse von Glasperlen Strahlmittel

Silixiumdioxid ( $\text{SiO}_2$ ): 70,00 - 75,00%  
Natriumoxid ( $\text{Na}_2\text{O}$ ): 12,00 - 14,00%  
Calciumoxid ( $\text{CaO}$ ): 7,00 - 12,00%  
Magnesiumoxid ( $\text{MgO}$ ): max. 5,00%  
Aluminiumoxid ( $\text{Al}_2\text{O}_3$ ): max. 2,50%  
Kaliumoxid ( $\text{K}_2\text{O}$ ): max. 1,50%  
Eisen(III)-oxid ( $\text{Fe}_2\text{O}_3$ ): max. 0,50%

## Glasperlen Strahlmittel wie lagern und entsorgen?

Bei der Lagerung der Glasperlen gibt es keine besonderen Vorschriften. Nur **trocken** sollte das Strahlgut gelagert werden. Durch Feuchtigkeit können die Glasperlen aneinander kleben bleiben. Durch einen sanften Schlag auf den Papiersack können die Glasperlen wieder voneinander gelöst werden. Da das Strahlmittel aus herkömmlichem Glas hergestellt wird, kann es über den normalen Hausmüll entsorgt werden.

## Was ist beim Sandstrahlen mit Glasperlen zu beachten?

Glasperlen sollten nicht mit einem Druck von über 5 Bar gestrahlt werden, da sie sonst beim Auftreffen auf die Oberfläche aufplatzen und dadurch das Werkstück aufrauen können.

## Welche Körnung der Glasperlen wählen?

Generell kann man folgende Annahmen treffen: Je gröber das Strahlgut und je höher der Druck, mit dem es verarbeitet wird, desto größer ist die Einwirkung auf die Oberfläche des Werkstückes. Jedoch kann es bei zu grobem Material zu einer unansehnlichen Aufrauhung oder Kraterbildung auf der Oberfläche kommen. Am besten schließt man einen Kompromiss aus schnellen Ergebnissen und schonender Oberflächenbearbeitung.

Die Strahlmittelkörnung wird auch vom genutzten Sandstrahlequipment bestimmt. Hierbei ist insbesondere auf den Düsendurchmesser der Strahlpistole zu achten. Bei zu groß gewählter Korngröße kann die Düse verstopfen und zu Problemen führen. Deshalb muss vor dem Sandstrahlen berechnet werden, welche Strahlmittelkörnung verwendet werden kann.

Hierzu teilt man den Düsendurchmesser der Sandstrahlpistole durch sechs (beim Sandstrahlvorgang fliegen ca. 6 Körner gleichzeitig durch die Düse). Nehmen wir an, deine Sandstrahlpistole hat einen Durchmesser von 6 mm. Dann darfst du Strahlmittel bis zu einer maximalen Größe von 1 mm verwenden. So kannst du Strahlmittel in der Körnung 0,2 - 1,0 mm verwenden, die Körnung 0,2 - 1,4 mm jedoch nicht mehr.

### Artikeleigenschaften

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Material:                | Glas |
| Maximale Korngröße (mm): | 0.60 |
| Maximale Korngröße (µm): | 600  |
| Minimale Korngröße (mm): | 0.40 |
| Minimale Korngröße (µm): | 400  |

### Verfügbare Artikelvarianten

#### Gebindegröße

- 25 kg Sack
- 20 x 25 kg Sack Halbpalette
- 40 x 25 kg Sack Palette